

BRAMKA DEZYNFEKUJĄCA

MX-C, MX-THERMO, MX-HOSPITAL



Wymiary zewnętrzne komory

MX-C:	97X35,5X246 cm
MX-THERMO:	198X35,5X246 cm
MX-HOSPITAL:	97X35,5X246 cm
Moc:	120W, 10A
Czas dezynfekcji:	dowolnie programowalny (zalecane 5-20s)
Zużycie czynnika:	1l/200-400 s

Opis urządzenia

Komora wykonana została na konstrukcji stalowej w obudowie PCV a za jej automatyczną pracę odpowiada sterownik Siemens.

Jak trzeba być ubranym by wejść do komory dezynfekcji

Do komory MX-C oraz MX-Thermo wchodzimy w swoim ubraniu cywilnym w maseczce lub zakrywając nos i usta. Do komory MX-Hospital wchodzimy wyłącznie w kombinezonie, maseczce zakrywającej nos i usta oraz w okularach ochronnych bądź przyłbicy.

Czym różnią się poszczególne wersje urządzenia?

MX-C - wersja przeznaczona dla ludzi w ubraniach cywilnych MX-HOSPITAL - wersja przeznaczona do dezynfekcji personelu medycznego ubranego w kombinezon. Najczęściej instalowana między strefą brudną a czystą. MX-THERMO - wersja MX-C plus dodatkowa wstępna kabina z pomiarem temperatury ciała.

W przypadku komory MX-C oraz MX-Termo mogą być używane jedynie środki bezpieczne dla człowieka, a w szczególności dla ludzkich oczu. Wymagana rekomendacja producenta, bądź dystrybutora do tego typu zastosowań. Jeśli chodzi o komorę MX-Hospital można używać dowolnych środków do dezynfekcji kombinezonów.

Wersja zewnętrzna urządzenia jest za dopłatą

Kabiny do dezynfekcji stanowią idealne rozwiązanie dla obiektów gromadzących większe skupiska ludzi.

Z ich zalet korzystają m.in.:

- przychodnie
- zakłady pracy
- urzędy
- supermarkety
- różnego rodzaju instytucje
- obiekty użyteczności publicznej

